

Évolution du PENTASEM-ST

Une version supplémentaire de 6m au pas de 200mm

Deux versions d'écartements au choix avec un espacement de 150 ou 200mm sur le [PENTASEM-ST](#) en version 6m sont désormais disponibles.

En réponse à la problématique de pouvoir biner des céréales avec des écartements serrés, le [PENTASEM-ST](#) dans ces versions répond parfaitement à ces besoins.

Sa conception limite tous les risques de bourrage avec les 5 rangées de dents, en particulier avec l'écartement de 200mm entre dents, soit 1m sur une seule et même poutre entre deux dents.

La dent 45×12 offre un grand dégagement de 450mm permettant ainsi de travailler même en présence de résidus tout en conservant une précision de semis sans pianotage.

Le [PENTASEM-ST](#) permet de semer des céréales à une vitesse de 12 km/h, et offre donc des débits de chantier élevés.

Les équipements arrière en correspondance avec l'écartement sont également disponibles au pas de 200mm.

A noter, la présence des trémies frontales dans les exploitations françaises étant de plus en plus répandue

cette nouvelle offre permet donc d'offrir une solution permettant de mieux valoriser un investissement déjà réalisé.